




Forbindelseskabel

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS



Applikation		
Special funktion	Halogenfri; guldbelagte kontakter; afskærmet ledning; Egnet for kabelkæde	
Applikation	CAN Bus	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Max strømbelastning total	[A]	4
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...80
Kapslingsklasse		IP 68
Mekaniske data		
Vægt	[g]	1085
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale		PUR
Indstøbt-emne materiale		PUR
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet
Egnet for kabelkæde		ja
Egnet for kabelkæde	Bøjeradius ved fleksibel anvendelse	min. 10 x kabel diameter
	bøjningsradius ved fast installation	min. 5 x kabel diameter
	Slæbehastighed	max. 3,3 m/s ved 5 m horisontal arbejdsstrækning og max. acceleration på 5 m/s²
	Bøjningsantal	> 1 Mio.

Forbindelseskabel

VDOGH050MSA0015C05STGH050MSS

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm




Elektrisk tilslutning

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 7,2 mm, afskærmet; twisted; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / twisted + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / twisted

Kabel: 15 m, PUR, Halogenfri, violet, Ø 7,2 mm, afskærmet; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Tilslutning



Ledningsfarver :
 BK = sort
 BU = blå
 RD = rød
 WH = hvid
 screen = Skærm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: PUR; Låsning: zinkstøbegods, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,5 Nm

