


Fiber separat sender modtager

FE-00-M-V-M4



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer; Bestandig over for forskellige aggressive kemikalier

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

1200

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

400

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Vægt

[g]

68

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

E20505



Fiber separat sender modtager

FE-00-M-V-M4

Sensorhoved længde	[mm]	15
Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		metalsilikone

Tilbehør

Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M4, Rustfrit stål
	tandskiver: 4
	riflet møtrik: 1 x M11

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------