


Fibre diffus aftastning

FT-00-MPV-M6



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Robust design til brug i krævende industrielle miljøer;
Beständig over for forskellige aggressive kemikalier

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

300

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

220

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

58,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

E20511



Fibre diffus aftastning

FT-00-MPV-M6

Fiberoptik hoved diameter	[mm]	7
Sensorhoved længde	[mm]	45
Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		⊗
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		metalsilikone

Tilbehør

Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 2 x M6, Rustfrit stål
	tandskiver: 2
	riflet møtrik: 1 x M11

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------