


## Fiber separat sender modtager

FE-00-M-V-M4/1m

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20533

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

## Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske  
forstærkere

OKF; OUF

## OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

## OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

## Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

Sensorhoved længde

[mm]

15

Samlet længde

[mm]

1000

# E20532



## Fiber separat sender modtager

FE-00-M-V-M4/1m

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Min. bøjningsradius  | [mm] | 20                          |
| Fiber materiale      |      | glas                        |
| Fiberoptik materiale |      | rustfri stål (1.4305 / 303) |
| Fiberkappe materiale |      | metalsilikone               |
| <b>Bemærkning</b>    |      |                             |
| Emballage-enheder    |      | 1 stk.                      |