


AL2241



IO-Link input modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	100...1100; (US)
Kapslingsklasse		III

Sensorforsyning US

Strømbelastning pr port	[A]	0,1
-------------------------	-----	-----

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 20
-------------------------	-----------------------------

Indgange

Antal digitale indgange	20; (10 x 2 PNP type 2 according to IEC 61131-2)
-------------------------	--



IO-Link input modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

Sensorforsyning til indgangene	IO-Link
Strømforsyning [V]	16...30

Interface		
Kommunikationsinterface	IO-Link	
SDCI-Norm	IEC 61131-9	
Transmissionstype	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link Revision	1.1	
SIO-Mode	nej	
Nødvendig masterport klasse	A	
Min. Process-cyklustid [ms]	4,3	
Understøttede DeviceIDs	Driftsart	DeviceID
	default	940

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...60	
Lagringstemperatur [°C]	-25...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]	90	
Max højde over havet [m]	2000	
Kapslingsklasse	IP 65; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)	
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)	6P	
Forureningsgrad	2	
Kemiske medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	IEC 61131-9	
Chokbestand		



IO-Link input modul

IO-Link Module 10x2 DI M12 IP69K

Elektrisk tilslutning - IO-Link

Stik: 1 x M12; kodning: A



X1

1	+ 24 V DC (US)
2	ikke anvendt
3	GND (US)
4	IO-Link

Elektrisk tilslutning - Indgange

Stik: 10 x M12; kodning: A; pakning: EPDM



X1.0...X1.9

1	Forsyningsspænding sensor + 24 V DC (US)
2	digital indgang DI2
3	Forsyningsspænding sensor GND (US)
4	digital indgang DI1
5	ikke anvendt