


AL2323



IO-Link input/output modul

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP67



Afhængig af version vil nogle LED være inaktive



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	18...30 DC
Strømforbrug	[mA]	100; (US)
Kapslingsklasse		III
Ekstra strømforsyning	[V]	18...30 DC; (UA)
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	3600; (UA)

Indgange / Udgange

Total antal indgange og udgange	16
---------------------------------	----



IO-Link input/output modul

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP67

Antal inputs og outputs		Antal digitale indgange: 16; Antal digitale udgange: 16	
Indgange			
Antal digitale indgange		16; (konfigurerbar)	
Kobling af digitale indgange		PNP; (Type 3 (IEC 61131-2))	
Sensorforsyning til indgangene		UA	
Strømforsyning [V]		18...30	
Indgangsstrøm High [mA]		2...15	
Indgangsstrøm Low [mA]		0...1,5	
Koblingsniveau høj signal [V]		11...28	
Koblingsniveau lav signal [V]		0...5	
Udgange			
Antal digitale udgange		16; (konfigurerbar)	
Max strømbelastning pr. udgang [mA]		1800	
Max. Strøm belastning total [A]		3,6; (max. Strømbelastning per segment: 1800 mA)	
Kortslutningsbeskyttelse		ja	
Aktuator forsyning udgange		UA	
Interface			
Kommunikationsinterface		IO-Link	
SDCI-Norm		IEC 61131-9	
Transmissionstype		COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link Revision		1.1	
SIO-Mode		nej	
Nødvendig masterport klasse		B	
Min. Process-cyklistid [ms]		4	
Understøttede DeviceIDs		Driftsart	DeviceID
		default	1314
Henvisning		For yderligere information venligst se IODD PDF filen under "Downloads"	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-25...60	
Lagringstemperatur [°C]		-25...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed [%]		90	
Max højde over havet [m]		2000	
Kapslingsklasse		IP 65; IP 67	
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)		6P	
Forureningsgrad		2	
Kemiske medier		ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
		NEMA 250 5.13.1	AA
Godkendelser / Tests			
EMC		EN 61000-6-2	
		EN 61000-6-3	
		IEC 61131-9	
Chokbestandig		DIN EN 60068-2-27	



IO-Link input/output modul

IOL MOD SL 8XDX/DX B M12 IP67

Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	

Mekaniske data

Vægt [g]	467,716
Dimensioner [mm]	26 x 59,3 x 208
Materiale	Kapsling: PA orange; Hunstik: Messing forniklet
Tætningsmateriale	FKM

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
	fejl	1 x LED, rød
	Funktion	1 x LED, gul

Tilbehør


Tilbehør (valgfri)	Beskyttelses-kappe til M12-hunstik
--------------------	------------------------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning - IO-Link

Stik: 1 x M12; kodning: A




X1

1	+ 24 V DC (US)
2	+ 24 V DC (UA)
3	GND (US)
4	IO-Link
5	GND (UA)

Elektrisk tilslutning - input / output

Stik: 8 x M12; kodning: A; pakning: FKM



X1.0...X1.7

1	+ 24 V DC (UA)
2	I/O2
3	GND (UA)
4	I/O1
5	ikke anvendt