


Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

25

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

200

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

60

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

33

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

E20639



Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M

Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	10
Fiberretning		⊙
Kernediameter	[mm]	2 x 0,5
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PE

Tilbehør

Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 2 x M4 tandskiver: 2
Tilbehør (valgfri)	Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------