
E20645

Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M



Applikation		
Funktions princip		Diffus sensor
Applikation		Lille bøjningsradius
Registreringsområde		
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Rækkevidde af fiber	[mm]	60
OBF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	70
OCF (High Power)		
Rækkevidde af fiber	[mm]	620
OO50		
Rækkevidde af fiber	[mm]	300
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...70
Mekaniske data		
Vægt	[g]	45,5
Varianter af fiberoptik hoved		lige
Fiberoptik hoved gevind		M4

E20645

Fibre diffus aftastning

FT-11-EPA-M4/F2X16X0,265/2M

Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	9
Fiberretning		◉
Kernediameter	[mm]	2 x 16 x 0,25
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PE
Tilbehør		
Leverings omfang		Sekskantmøtrik: 2 x M4
		tandskiver: 2
Tilbehør (valgfri)		Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.