

Fiber separat sender modtager

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

200

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

450

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

2770

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

800

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

51

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

E20703



Fiber separat sender modtager

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Sensorhoved længde	[mm]	15
Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	30
Fiberretning		●
Kernediameter	[mm]	1
Fiber materiale		PMMA
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4301 / 304)
Fiberkappe materiale		PE

Tilbehør

Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M4, Rustfrit stål tandskiver: 4
Tilbehør (valgfri)	Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------