


Aftastningshoved fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M5x30/F1x1



Applikation

Funktions princip	Thru-beam sensor
Applikation	Lille bøjningsradius

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OB50; OBF; OO50
--	-----------------

OB50

Rækkevidde af fiber [mm]	175
--------------------------	-----

OBF

Rækkevidde af fiber [mm]	370
--------------------------	-----

OO50

Rækkevidde af fiber [mm]	700
--------------------------	-----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-40...70
---------------------------	----------

Mekaniske data

Vægt [g]	8,2
Varianter af fiberoptik hoved	lige
Fiberoptik hoved gevind	M5
Samlet længde [mm]	konfigurerbar
Fiberretning	●

**Aftastningshoved fiber separat sender modtager**

FE-11-EPA-M5x30/F1x1

Materiale	Kapsling: Messing belagt med hvid bronze
Fiber materiale	PMMA
Fiberoptik materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M5 Spændskiver: 4
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.