



## Fiber separat sender modtager

FE-50-V-V-E2,3

Artiklen er udgået - arkiv informationer

# No scale drawing available

## Applikation

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Funktions princip | Thru-beam sensor |
|-------------------|------------------|

## Registreringsområde

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OBF |
|----------------------------------------|-----|

## OBF

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Rækkevidde af fiber [mm] | 110 |
|--------------------------|-----|

## Omgivende forhold

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -58...315 |
|---------------------------|-----------|

## Mekaniske data

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Varianter af fiberoptik hoved  | lige                        |
| Fiberoptik hoved diameter [mm] | 8                           |
| Samlet længde [mm]             | 900                         |
| Min. bøjningsradius [mm]       | 19                          |
| Fiber materiale                | glas                        |
| Fiberoptik materiale           | rustfri stål (1.4305 / 303) |
| Fiberkappe materiale           | rustfri stål (1.4305 / 303) |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|