


ANT516



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF KQRWIDUS03-



- 1 LED
- 2 Aktiv flade



Applikation			
Applikation		aftastning af emner på transport udstyr	
Radio godkendelse for		EU/RED; Japan; Australien; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraine; USA; Canada; Malaysia; Brasillien; Mexico; Vietnam	
Bemærkning omkring radio godkendelse		Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under “Downloads”.	
Elektriske Data			
Driftspænding	[V]	19,2...28,8 DC	
Strømforbrug	[mA]	< 60	
Kapslingsklasse		III	
Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56	
RFID standard		ISO 15693	
Registreringsområde			
Afstand skrive/læse hoved front	[mm]	170	
Afstand skrive/læse hoved side	[mm]	160	
Afstand til ID-TAG	[mm]	refererer til ø30 mm tag og antenne installeret på metal, I-CODE SLI	≤ 32
Interface			
Kommunikationsinterface		DATA / DTE10x	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80	
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K	
Godkendelser / Tests			
Chokbestandig		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, forsinkelsestid)
Vibrationsbestandig		EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[År]	457,9	

ANT516



RFID læse/skrive hoved HF

DTRHF KQRWIDUS03-

UL godkendelse	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Strømforsyning	Limited Voltage/Current
	Fil nummer UL	E205959

Mekaniske data

Vægt	[g]	90
Kapsling		rektangulær
Montering		Uskærmet
Dimensioner	[mm]	20 x 7 x 48
Materiale		PBT; TPE-U; Rustfrit stål

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	1 x LED, grøn
	tag kommunikation	1 x LED, gul

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Elektrisk tilslutning - Hanstik

Stik: 1 x M12; kodning: A



Tilslutning

