


Fiber separat sender modtager

FE-00-A-V-E1



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

460

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

50

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

160

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

50

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

69

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

1

E20127



Fiber separat sender modtager

FE-00-A-V-E1

Sensorhoved længde	[mm]	5
Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	20; (ved fast installation)
Fiberretning		
Materiale		Adapter: ABS
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		aluminium
Tilbehør		
Leverings omfang		E20103
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.