


Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-M6/2M



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

240

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

201

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Samlet længde

[mm]

2000

Min. bøjningsradius

[mm]

30; (ved fast installation)

Fiberretning



Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

E20219



Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-M6/2M

Fiberkappe materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M6, Rustfrit stål
	tandskiver: 4
	riflet møtrik: 1 x M30
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.