



Evalueringsenhed for skævheds overvågning

C230/230VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Produktenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Dimensioner [mm]	75 x 100 x 110

Applikation

Applikation	overvågning af bånd med hhv. 2 sensorer ved elevators hoved- og fodpunkt; monitor for skæv fremførsel på elevator-transportbånd til forhindring af slitage på båndet samt følgeskader
-------------	---

Elektriske Data

Nominal spænding AC [V]	< 230
Nominal spænding DC [V]	24
Nominal spændingstolerance [%]	10
Nominal spændingstolerance 2 [%]	10
Nominal frekvens AC [Hz]	47...63
Hjælpe energi for sensorer DC [V]	24

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 2
-------------------------	---------------------------

Udgange

Antal udgange med relæ	2
Kontakt belastnings evne	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt	Potentiometer
----------------------------	---------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...50
Kapslingsklasse	IP 40
Kapslingsklasse terminaler	IP 20



Evalueringsenhed for skævheds overvågning

C230/230VAC

Mekaniske data		
Vægt	[g]	624
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Dimensioner	[mm]	75 x 100 x 110
Materiale		Kunststof
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	2 x LED, rød
	Indgangssignal	4 x LED, grøn
	fejl	4 x LED, rød
Elektrisk tilslutning		
terminaler: ...2.5 mm²		
Tilslutning		

