


Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-R3



Applikation

Udførelse	90°- afbøjning af lysstrålen
Funktions princip	Thru-beam sensor
Applikation	Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OKF; OUF; OOF
OKF	
Rækkevidde af fiber [mm]	120
OOF	
Rækkevidde af fiber [mm]	400
OUF	
Rækkevidde af fiber [mm]	120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Mekaniske data

Vægt [g]	54,5
Varianter af fiberoptik hoved	vinklet
Fiberoptik hoved diameter [mm]	5
Samlet længde [mm]	600

E20228



Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-R3

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		●
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PVC
Tilbehør		
Leverings omfang		E20104
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.