



Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available



Produktegenskaber

Kapsling kunststofhus

Applikation

Applikation vurdering af impulssekvenser mht. underskridelse af omdrejningstal med min. og maks. koblingspunkt

Elektriske Data

Nominel spænding DC [V] 24...28

Strømforbrug [mA] < 50

Hjælpe energi for sensorer DC [V] 10,5; (≤ 10 mA)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal udgange med relæ: 1

Udgange

Antal udgange med relæ 1

Kontakt belastnings evne 8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde [Imp/min] 100...20000

Nøjagtighed / afvigelser

Reproducerbarhed [% af Sr] 1

Software / Programmering

Justering af koblingspunkt Teach-funktion

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20...60



Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Kapslingsklasse	IP 65	
Kaplingsklasse terminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Kapsling	kunststofhus	
Materiale	Kapsling: PC; dæksel: Polystyrol transparent	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, grøn
	Drift	1 x LED, grøn
	parameterindstilling	2 x LED, rød
	Indgangssignal	1 x LED, gul
Elektrisk tilslutning		
Tilslutning		