


## Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-M6/3M



## Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

## Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

192

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

## Mekaniske data

Vægt

[g]

278,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Samlet længde

[mm]

3000

Min. bøjningsradius

[mm]

30; (ved fast installation)

Fiberretning



Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

# E20229



## Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-M6/3M

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Fiberkappe materiale | aluminium                             |
| <b>Tilbehør</b>      |                                       |
| Leverings omfang     | Sekskantmøtrik: 4 x M6, Rustfrit stål |
|                      | tandskiver: 4                         |
|                      | riflet møtrik: 1 x M30                |
| <b>Bemærkning</b>    |                                       |
| Emballage-enheder    | 1 stk.                                |