


Fiberoptik diffus som lystæppe

FT-00-P-MS



Applikation

Udførelse	Tværsnits-omformer
Funktions princip	Diffus sensor
Applikation	Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OCF; OKF; OOF; OUF
--	--------------------

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber [mm]	420
--------------------------	-----

OKF

Rækkevidde af fiber [mm]	40
--------------------------	----

OOF

Rækkevidde af fiber [mm]	200
--------------------------	-----

OUF

Rækkevidde af fiber [mm]	40
--------------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Mekaniske data

Vægt [g]	60
Varianter af fiberoptik hoved	lige

**Fiberoptik diffus som lystæppe**

FT-00-P-MS

Aftastningshoved højde	[mm]	5
Aftastningshoved bredde	[mm]	15
Sensorhoved længde	[mm]	20
Probe dimensioner	[mm]	5 x 15 x 20
Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		▮
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		Messing
Fiberkappe materiale		PVC
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.