

Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/250VAC

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Produktegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Dimensioner [mm]	75 x 55 x 110

Applikation

Applikation	Universel evaluering af pulssekvens mht. under- / overskridelse af indstillede værdier; overvågning af omdrejningstal
-------------	---

Elektriske Data

Nominal spænding AC [V]	< 250
Nominal spænding DC [V]	24
Nominal spændingstolerance [%]	10
Nominal spændingstolerance 2 [%]	10
Nominal frekvens AC [Hz]	50...60
Hjælpe energi for sensorer DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
-------------------------	---------------------------

Udgange

Antal udgange med relæ	1
Kontakt belastnings evne	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde [Imp/min]	5...5000
------------------------------	----------

Nøjagtighed / afvigelser

Hysteres [% af Sr]	5...100
--------------------	---------



Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/250VAC

Reproducerbarhed	[% af Sr]	1
------------------	-----------	---

Reaktionstid

Opstartsforsinkelse	[s]	0,5...15
---------------------	-----	----------

Software / Programming

Justering af koblingspunkt	finindstilling inden for området via potentiometer
----------------------------	--

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklasse	IP 40
-----------------	-------

Kaplingsklasse terminaler	IP 20
---------------------------	-------

Mekaniske data

Kapsling	hus for DIN skinne montering
----------	------------------------------

Dimensioner	[mm]	75 x 55 x 110
-------------	------	---------------

Materiale	Kunststof
-----------	-----------

Display / Betjeningsenhed

Display	udgangs status	LED, grøn
---------	----------------	-----------

	Drift	1 x LED, grøn
--	-------	---------------

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

