


Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-R6/2M



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

240

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

201

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

6

Samlet længde

[mm]

2000

Min. bøjningsradius

[mm]

30; (ved fast installation)

Fiberretning



Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

E20339



Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-R6/2M

Fiberkappe materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	Spændebånd:, E10221
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.