



Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available



Produktegenskaber

Kapsling hus for DIN skinne montering

Applikation

Applikation Universel evaluering af pulssekvens mht. under- / overskridelse af indstillede værdier; overvågning af omdrejningstal

Elektriske Data

Nominel spænding AC	[V]	< 230
Nominel spænding DC	[V]	24
Nominel spændingstolerance	[%]	10
Nominel spændingstolerance 2	[%]	10
Nominel frekvens AC	[Hz]	50...60
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	24; (≤ 30 mA)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal analoge udgange: 1; Antal udgange med relæ: 1

Udgange

Antal udgange med relæ	1
Kontakt belastnings evne	8 A / 1250 VA / 250 V AC
Antal analoge udgange	1
Analog strømudgang	[mA] 0...20
Max. belastning	[Ω] 500

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde [Imp/min] 5...50



Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/230VAC/4-20mA

Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[% af Sr]	5...100
Reproducerbarhed	[% af Sr]	1
Reaktionstid		
Opstartsforsinkelse	[s]	0,5...15
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt	finindstilling inden for området via potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklasse	IP 40	
Kaplingsklasse terminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Kapsling	hus for DIN skinne montering	
Materiale	Kunststof	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, rød
Elektrisk tilslutning		
Tilslutning		