



Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available



Applikation		
Applikation		vurdering af impulssekvenser med særlige krav til funktion og teknik
Elektriske Data		
Nominel spænding AC	[V]	< 230
Nominel spænding DC	[V]	24
Nominel spændingstolerance	[%]	10
Nominel spændingstolerance 2	[%]	10
Nominel frekvens AC	[Hz]	50...60
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	24; (≤ 30 mA)
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal udgange med relæ: 1
Udgange		
Antal udgange med relæ		1
Kontakt belastnings evne		8 A / 1250 VA / 250 V AC
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde	[Imp/min]	3...3000
Nøjagtighed / afvigelser		
Hysteres	[% af Sr]	5...100
Reproducerbarhed	[% af Sr]	1
Reaktionstid		
Opstartsforsinkelse	[s]	0,5...30



Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/230VAC/RESET

Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt	finindstilling inden for området via potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...70
Kapslingsklasse		IP 40
Kaplingsklasse terminaler		IP 20
Mekaniske data		
Materiale	Kunststof	
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, grøn
	Drift	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning	*) special design	
Elektrisk tilslutning		
Tilslutning		