

Evalueringsenhed for hastighedsmonitorering

D100/230VAC/WINDOW

Artiklen er udgået - arkiv informationer



1 Fastgørelse på DIN-skinne



Produktegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Dimensioner [mm]	75 x 55 x 110

Applikation

Applikation	Universel evaluering af pulssekvens mht. under- / overskridelse af indstillede værdier; overvågning af omdrejningstal
-------------	---

Elektriske Data

Nominal spænding AC [V]	< 230
Nominal spænding DC [V]	24
Nominal spændingstolerance [%]	10
Nominal spændingstolerance 2 [%]	10
Nominal frekvens AC [Hz]	50...60
Hjælpe energi for sensorer DC [V]	24; (≤ 30 mA)

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 2
-------------------------	---------------------------

Udgange

Antal udgange med relæ	2
Kontakt belastnings evne	17 V DC / 10 mA ... 24 V DC / 200 mA

Måle/indstillingsområde

Indstillingsområde [Imp/min]	20...200
------------------------------	----------

Nøjagtighed / afvigelse

Hysteres [% af Sr]	> 5
--------------------	-----



Evalueringseenhed for hastighedsmonitorering

D100/230VAC/WINDOW

Bemærk om hysteres		fast indstillet	
Reproducerbarhed [% af Sr]		1	
Reaktionstid			
Opstartsforsinkelse [s]		0,5...15	
Software / Programmering			
Justering af koblingspunkt		finindstilling inden for området via potentiometer	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur [°C]		-20...70	
Kapslingsklasse		IP 40	
Kaplingsklasse terminaler		IP 20	
Mekaniske data			
Kapsling		hus for DIN skinne montering	
Dimensioner [mm]		75 x 55 x 110	
Materiale		Kunststof	
Display / Betjeningsenhed			
Display		Indgangssignal	1 x LED, gul
		udgangs status	1 x LED, rød
Elektrisk tilslutning			
Tilslutning			