




Fiber separat sender modtager

FE-50-V-V-X/2,5M



1 lysudgang

Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OBF; OMF

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

93

OMF

Rækkevidde af fiber

[mm]

93

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-58...315

Mekaniske data

Vægt

[g]

1161,5

Aftastningshoved højde

[mm]

12

Aftastningshoved bredde

[mm]

143

Sensorhoved længde

[mm]

85

Probe dimensioner

[mm]

12 x 143 x 85

Samlet længde

[mm]

2500

Min. bøjningsradius

[mm]

19

E21132



Fiber separat sender modtager

FE-50-V-V-X/2,5M

Materiale	fikstur: rustfri stål (1.4301 / 304)
Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.