


Vinkel beslag med spændebånd

MOUNTING BRACKET+CLAMP M12



Applikation

Udførelse

klemcylindermontering, med fast anslag

Mekaniske data

Vægt [g]

59

Dimensioner [mm]

Ø 12

Indvendig diameter [mm]

18

Materiale

fikstur: rustfri stål (1.4301 / 304); PC sort

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.