



Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DD2503

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available



Produktegenskaber

Kapsling hus for DIN skinne montering

Applikation

Applikation puls evalueringssystem med mikroprocessor til frekvens;
omdrejningstal; hastighed; pulser og maskincykklusser

Elektriske Data

Nominel spænding AC	[V]	< 230
Nominel spænding DC	[V]	24
Nominel spændingstolerance	[%]	10
Nominel spændingstolerance 2	[%]	10
Nominel frekvens AC	[Hz]	50...60
Optaget effekt	[W]	3

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs Antal analoge udgange: 1; Antal udgange med relæ: 2

Udgange

Antal udgange med relæ	2
Kontakt belastnings evne	8 A (1250 VA / 250 V AC)
Antal analoge udgange	1
Analog strømudgang	[mA] 4...20
Max. belastning	[Ω] 500



MONITOR

MONITOR/FR-1 /230VAC

Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde Hz	[Hz]	0,1...1000
Indstillingsområde	[Imp/min]	1...60000
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...80
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	75
Kapslingsklasse		IP 50
Kaplingsklasse terminaler		IP 20
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
Mekaniske data		
Vægt	[g]	0,365
Kapsling		hus for DIN skinne montering
Materiale		Kunststof
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	LED, grøn
		LCD-display
Bemærkning		
Bemærkning		apparatet svarer til overspændingskategori i; forureningsgrad 2
Elektrisk tilslutning		
dobbelt-kammer terminaler: 2 x ...2,5 mm ²		
1	DC Forsyningsspænding (L-)	
2	DC Forsyningsspænding (L+)	
3	Strømforsyning Transistorudgange (L+)	
4	Sensorsignal pnp	
5	DC Forsyningsspænding sensor (L+)	
6	DC Forsyningsspænding sensor (L-)	
7	AC Forsyningsspænding	
8	AC Forsyningsspænding	
9	ikke anvendt	
10	Sensorsignal npn	
11	ikke anvendt	
12	ikke anvendt	
13	relæ 1 Fælles referencepunkt	
14	relæ 1 slutfunktion (NO)	
15	relæ 1 brydefunktion (NC)	
16	transistorudgang 1 pnp	
17	Reset 1 pnp	
18	Reset 2 pnp	
19	relæ 2 Fælles referencepunkt	
20	relæ 2 slutfunktion (NO)	
21	relæ 2 brydefunktion (NC)	
22	analog udgang (+)	
23	analog udgang (-)	
24	transistorudgang 2 pnp	