


Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Bøjningsbestandigt design til applikationer indenfor robotteknologi; Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OBF; OO50; OCF

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

56

OO50

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

550

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...70

Mekaniske data

Vægt

[g]

33,6

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

Samlet længde

[mm]

2000

Min. bøjningsradius

[mm]

2

E21323



Fiber separat sender modtager

FE-11-EPA-M4/F0,5x1/2m

Fiberretning	⊙
Kernediameter [mm]	4 x 0,25
Fiber materiale	PMMA
Fiberoptik materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale	PE
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M4 tandskiver: 4
Tilbehør (valgfri)	Skæreværktøj til fiberoptik:, E20600
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.