


E2M252



Konfektionerbar hunstik

WIRABLE SOCKET M16 8P



Applikation

Udførelse

Til tilslutning af MultiViewBox E2M250

Elektriske Data

Driftspænding

[V]

< 60 DC

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-45...85

Kapslingsklasse

IP 67

Mekaniske data

Vægt

[g]

36,9

Materiale

Kapsling: zinkstøbegods; pakning: PBT

Materiale - omløber

zinkstøbegods

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.

Elektrisk tilslutning

terminaler:

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M16, lige; Låsning: zinkstøbegods