


Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning

DIA3010-ZROW

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DI0101

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Udgangsfunktion		normally open
Tasteafstand [mm]		10
Dimensioner [mm]		M30 x 1,5 / L = 81

Applikation

Applikation	simpel evaluering af rotation og lineær bevægelse mht. underhastighed; blokering
-------------	--

Elektriske Data

Nominel spænding AC [V]	20...250
Strømforbrug [mA]	< 2,5
Beskyttet mod omvendt polaritet	nej

Udgange

Total antal udgange	1
Udgangsfunktion	normally open
Minimum belastningsstrøm [mA]	6
Max. lækagestrøm [mA]	1,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange AC [mA]	350 (...50 °C)
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]	2200
Kortslutningssikret	nej
Overbelastningssikret	nej

Registreringsområde


Tasteafstand [mm]	10
Justerbar tasteafstand	nej



Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning

DIA3010-ZROW

Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde	[Imp/min]	5...300
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysteres	[% af Sr]	10
Reaktionstid		
Opstartsforsinkelse	[s]	12
Max. dæmpningsfrekvens	[Imp/min]	1500
Software / Programmering		
Justering af koblingspunkt	multiturn potentiometer	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67	
Mekaniske data		
Montering	Skærmet	
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Gevind betegnelse	M30 x 1,5	
Materiale	Messing special-coated; PBT	
Tilspændingsmoment	[Nm]	50
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, grøn
Bemærkning		
Bemærkning	anbefaling kontroller apparatet for sikker funktion efter en kortslutning.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Tilslutning		



Henvisning miniature sikring iht. IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A (flink)

Ledningsfarver :

BK = sort
 BN = brun
 BU = blå