


Svejse adapter for proces sensorer

WELDING ADAPT G1 O-RG



- 1: Pakningsflade
 2: G1 Indvendigt gevind
 3: tætningsringrille til O-ring 26,0 x 3,0

ACS EC 1935/2004 

Applikation		
Trykbestandig	[bar]	150
Bemærk note om tryk holdbarhed		for tilslutning sensor - adapter
Godkendelser / Tests		
Direktiv om trykudstyr		En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren
Sikkerhedsanvisninger		Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.
Mekaniske data		
Vægt	[g]	292,5
Materiale, i kontakt med mediet		rustfri stål (1.4404 / 316L) ; overflade karakteristika : Ra<0,4 / Rz 4; O-ring: FPM; O-ring: EPDM
Sensor tilslutning		G 1 konisk tætning
Procestilslutning		svejseadapter Ø 50 mm
Forsegling		pakning
Tilbehør		
Leverings omfang		O-ring: 26 x 3, EPDM, FDA kompatibel, E30438 O-ring: 26 x 3, FKM, FDA kompatibel, E30437
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.