


Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DI5023

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	10
Kapsling	gevindtype
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 82

Applikation

Special funktion	guldbelagte kontakter
Applikation	simpel evaluering af rotation og lineær bevægelse mht. underhastighed; blokering

Elektriske Data

Nominel spænding DC [V]	10...36
Strømforbrug [mA]	< 15
Beskyttet mod omvendt polaritet	ja

Udgange

Total antal udgange	1
Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingfald på koblingsudgange DC [V]	2,5
Permanent strømbelastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Kort-tid strømbelastning på switchudgange [mA]	250
Kortslutningssikret	ja
Overbelastningssikret	ja



Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

Registreringsområde		
Tasteafstand	[mm]	10
Justerbar tasteafstand		nej
Måle/indstillingsområde		
Indstillingsområde	[Imp/min]	5...300
Nøjagtighed / afvigelser		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysteres	[% af Sr]	10
Reaktionstid		
Opstartsforsinkelse	[s]	15
Max. dæmpningsfrekvens	[Imp/min]	15000
Software / Programmering		
Justerings af koblingspunkt		multiturn potentiometer
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	190
Kapsling		gevindtype
Montering		Skærmet
Dimensioner	[mm]	M30 x 1,5 / L = 82
Gevind betegnelse		M30 x 1,5
Materiale		Messing special-coated; PBT
Tilspændingsmoment	[Nm]	50
Display / Betjeningsenhed		
Display	udgangs status	1 x LED, grøn
Elektrisk tilslutning		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldbelagt		



Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning

DIA3010-ZPKG/US-100-DPS

Tilslutning

