


Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DI5004

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Produktegenskaber

Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Tasteafstand [mm]	10
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Applikation

Applikation	simpel evaluering af rotation og lineær bevægelse mht. underhastighed; blokering
-------------	--

Elektriske Data

Nominel spænding DC [V]	10...36
Strømforbrug [mA]	< 3
Beskyttet mod omvendt polaritet	ja

Udgange


Total antal udgange	1
Elektrisk design	PNP
Udgangsfunktion	normally open
Max. spændingsfald på koblingsudgange DC [V]	1,5
Permanent strømbeastning på koblingsudgange DC [mA]	250
Kort-tid strømbeastning på switchudgange [mA]	250
Kortslutningssikret	ja



Kompakt evalueringsenhed til hastighedsovervågning

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Overbelastningssikret	ja
Registreringsområde	
Tasteafstand [mm]	10
Justerbar tasteafstand	nej
Måle/indstillingsområde	
Indstillingsområde [Imp/min]	3...300
Nøjagtighed / afvigelser	
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / Rustfrit stål: 0,7 / Messing: 0,5 / aluminium: 0,4 / kobber: 0,3
Hysteres [% af Sr]	15
Reaktionstid	
Opstartsforsinkelse [s]	15
Max. dæmpningsfrekvens [Imp/min]	15000
Software / Programmering	
Justering af koblingspunkt	multiturn potentiometer
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklasse	IP 67
Godkendelser / Tests	
EMC	EN 60947-5-2
Mekaniske data	
Montering	Skærmet
Dimensioner [mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Gevind betegnelse	M30 x 1,5
Materiale	Messing special-coated; PBT
Tilspændingsmoment [Nm]	50
Display / Betjeningsenhed	
Display	udgangs status 1 x LED, grøn
Elektrisk tilslutning	
Tilslutning	



Stik: 1 x SS-stikforbindelse