




Svejs adapter for proces sensorer

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.25



EC 1935/2004 FDA

Applikation

Trykbestandig [bar]

120

Bemærk note om tryk
holdbarhed

for tilslutning sensor - adapter

Godkendelser / Tests

Direktiv om trykudstyr

En mulig klassificering i henhold til PED er
applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren

Sikkerhedsanvisninger

Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.

Mekaniske data

Vægt [g]

8,2

Materiale

rustfri stål (1.4404 / 316L)

Sensor tilslutning

G 1/8 Indvendigt gevind Ø 3 mm

Procestilslutning

svejseadapter Ø 18 mm ; Nominel rør størrelse:
DN25...DN100; Rørvægs tykkelse: 1,25 mmOverfladebeskaffenhed Ra/
Rz på medieberørende dele

< 0,4 / -

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.