

## Indskruningsadapter for processensorer

ADAPT /SI/9/ /G1/4/



## Applikation

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Applikation         | til industriel anvendelse |
| Medie               | væsker og gasser          |
| Trykbestandig [bar] | 30                        |

## Godkendelser / Tests

|                        |                                                                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Direktiv om trykudstyr | En mulig klassificering i henhold til PED er applikationsspecifik og skal udføres af brugeren / operatøren |
| Sikkerhedsanvisninger  | Kompatibiliteten mellem medie og produktmateriale skal testes i alle applikationer.                        |

## Mekaniske data

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Vægt [g]           | 36                              |
| Dimensioner [mm]   | M18 x 1,5                       |
| Gevind betegnelse  | M18 x 1,5                       |
| Materiale          | titanium (3.7235)               |
| Sensor tilslutning | M18 x 1,5                       |
| Procestilslutning  | gevind tilslutning G 1/4        |
| Indstiksdybde [mm] | 13,5; (målefølger SID, SFD, TN) |

## Tilbehør

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Leverings omfang | Tætninger: 1, PTFE |
|------------------|--------------------|

## Bemærkning

|                   |                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bemærkning        | for applikationer >30 bar og < 300 bar skal der anvendes U-Seal pakningsring |
| Emballage-enheder | 1 stk.                                                                       |