


E60174



Konfektionerbar hunstik

SDOGJ120MSLFGPG



Elektriske Data

Driftspænding	[V]	4,5...30 DC
---------------	-----	-------------

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67

Mekaniske data

Vægt	[g]	55,3
Dimensioner	[mm]	18 x 18 x 60
Materiale		Messing forniklet
Indstøbt-emne materiale		Messing, forniklet
Materiale - omløber		Messing, forniklet

Bemærkning

Emballage-enheder		1 stk.
-------------------	--	--------



Konfektionerbar hunstik

SDOGJ120MSLFGPG

Elektrisk tilslutning

Lodde tilslutning: ...0,25 mm²; Ledningskappe: Ø 6...8 mm

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M18, lige; Støbt hus: Messing, forniklet; Låsning: Messing, forniklet



Tilslutning

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____