


Draw-wire mekanisme til enkodere

DRAW WIRE 1900



1 snørehul Ø 5mm

Produktegenskaber

Aksel design	massiv aksel
Akseldiameter [mm]	6

Applikation

Udførelse	for enkodere med 58 mm synchro flange og 6 mm massiv aksel
-----------	--

Nøjagtighed / afvigelser

Nøjagtighed	± 0,02 % FSO
Gentagelsesnøjagtighed	± 0,006 % FSO

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...85
Opbevaring fugtighed [%]	5...95; (ikke kondenserende)

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	IEC628-2-27	50 g / 10 ms
Vibrationsbestandig	IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekaniske data

Vægt [g]	598,5
----------	-------



Draw-wire mekanisme til enkodere

DRAW WIRE 1900

Top flange diameter	[mm]	58		
Materiale		Kapsling: aluminium; wire: Rustfrit stål polyamide coated		
Aksel design		massiv aksel		
Akseldiameter	[mm]	6		
Max. Måle længde	[mm]	1900		
Kabel tromle periferi	[mm]	150		
Lednings diameter	[mm]	0,45		
Lednings forbindelse		5,5; (snørehul)		
Lednings egenskaber		max. Hastighed for wire flytning	[m /s]	2
		max. wire acceleration	[g]	12
		max. Ekstraktions kraft	[N]	5
		Min. Trækkraft	[N]	3,5
Fastgørelsesflange		synkroflange		
Bemærkning				
Emballage-enheder		1 stk.		

E61439



Draw-wire mekanisme til enkodere

DRAW WIRE 1900

diagrammer og grafer

Installationsvejledning

