


## Draw-wire mekanisme til enkodere

DRAW WIRE 2400



1 Snap krog

## Produktegenskaber

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| Aksel design       | massiv aksel |
| Akseldiameter [mm] | 6            |

## Applikation

|           |                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| Udførelse | for enkodere med 58 mm synchro flange og 6 mm massiv aksel |
|-----------|------------------------------------------------------------|

## Nøjagtighed / afvigelser

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Nøjagtighed            | ± 0,1 % FSO  |
| Gentagelsesnøjagtighed | ± 0,04 % FSO |

## Omgivende forhold

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Omgivelsestemperatur [°C] | -20...80                     |
| Lagringstemperatur [°C]   | -20...80                     |
| Opbevaring fugtighed [%]  | 5...95; (ikke kondenserende) |

## Godkendelser / Tests

|                     |             |                   |
|---------------------|-------------|-------------------|
| Chokbestandig       | IEC628-2-27 | 50 g / 5 ms       |
| Vibrationsbestandig | IEC68-2-6   | 20 g / 20..200 Hz |

## Mekaniske data

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Vægt [g]                 | 598,5 |
| Top flange diameter [mm] | 58    |

## Draw-wire mekanisme til enkodere

DRAW WIRE 2400

|                            |                                                    |        |   |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------|---|
| Materiale                  | Kapsling: PA; wire: Rustfrit stål polyamide coated |        |   |
| Aksel design               | massiv aksel                                       |        |   |
| Akseldiameter [mm]         | 6                                                  |        |   |
| Max. Måle længde [mm]      | 2400                                               |        |   |
| Kabel tromle periferi [mm] | 150,8                                              |        |   |
| Lednings diameter [mm]     | 0,45                                               |        |   |
| Lednings forbindelse       | Snap krog                                          |        |   |
| Lednings egenskaber        | max. Hastighed for wire flytning                   | [m /s] | 1 |
|                            | max. wire acceleration                             | [g]    | 5 |
|                            | max. Ekstraktions kraft                            | [N]    | 7 |
|                            | Min. Trækkraft                                     | [N]    | 1 |
| Fastgørelsesflange         | synkroflange                                       |        |   |

## Bemærkning

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Emballage-enheder | 1 stk. |
|-------------------|--------|

## diagrammer og grafer

Installationsvejledning

