E61444

Draw-wire mekanisme til enkodere

DRAW WIRE 15000



Produktegenskaber		
Aksel design		massiv aksel
Akseldiameter	[mm]	6
Applikation		
Udførelse		for enkodere med 58 mm synchro flange og 6 mm massiv aksel
Nøjagtighed / afvigelser		
Nøjagtighed		± 0,01 % FSO
Gentagelsesnøjagtighed		± 0,001 % FSO
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...80
Lagringstemperatur	[°C]	-40...80
Opbevaring fugtighed	[%]	5...95; (ikke kondenserende)

E61444

Draw-wire mekanisme til enkodere

DRAW WIRE 15000

Godkendelser / Tests			
Chokbestandig		IEC628-2-27	50 g / 20 ms
Vibrationsbestandig		IEC68-2-6	20 g / 20..200 Hz

Mekaniske data				
Vægt	[g]	3824,8		
Dimensioner	[mm]	115 x 180,7 x 115		
Top flange diameter	[mm]	58		
Materiale		Kapsling: aluminium eloxeret; wire: Rustfrit stål polyamide coated		
Aksel design		massiv aksel		
Akseldiameter	[mm]	6		
Max. Måle længde	[mm]	15000		
Kabel tromle periferi	[mm]	315		
Lednings diameter	[mm]	1		
Lednings forbindelse		20,2; (snørehul)		
Lednings egenskaber		max. Hastighed for wire flytning	[m /s]	2
		max. wire acceleration	[g]	3
		max. Ekstraktions kraft	[N]	25
		Min. Trækkraft	[N]	8
Fastgørelsesflange		synkroflange		

Tilbehør	
Leverings omfang	skruer: 2 x M4
	skruer: 4 x M4
	Spændskiver
	synkroflange
	Koblinger for enkodere

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

diagrammer og grafer



Installationsvejledning