


E80400



RFID tag

ID-TAG/51x51/06



Applikation

Applikation	Kodning af arbejdsemnebærere i førte transportsystemer
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-55...240

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens [MHz]	13,56
Memory size [bit]	896
Hukommelsestype	EEPROM
Chip type	ICODE SLIX
Antal datablocks	28
Block størrelse [Byte]	4
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-55...240
Bemærk omgivelsestemperatur	1,5 h 185 °C
	1 h 200 °C
	0,75 h 220 °C
	0,5 h 240 °C
	maksimal opholdstid ved maksimal omgivelsestemperatur
Kapslingsklasse	IP 68

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	EN 60068-2-29	40 g 18 ms
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkendelse	ISO 15693	

Mekaniske data

Vægt [g]	297,85
Monteringsmetode	montering på metal og ikke-metal materiale; (skrue fastgørelse: afstandsstykke E80401; klæbning på en flade)
Dimensioner [mm]	51 x 6,5 x 51
Materiale	PPS

Bemærkning

Emballage-enheder	10 stk.
-------------------	---------



RFID tag

ID-TAG/51x51/06

Yderligere informationer

Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)

ANT410 / DTI410	20
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	40
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	100
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	200

Læse afstand ved montering på metal (mm)

ANT411 / DTI411	16
ANT421 / DTI421 / DTI425	35
ANT430 / DTI430 / DTI434	25
ANT431 / DTI431 / DTI435	40
ANT513 / DTI513	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	90