




RFID tag

ID-TAG/M5x16,5/06



1 TAG-midte



Applikation

Applikation	Kodning af arbejdsemnebearere i førte transportsystemer	
Driftstemperatur (aktiv) [°C]		-25...85
Peak temperatur (passiv) [°C]		90

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens [MHz]		13,56
Memory size [bit]		896
Hukommelsestype		EEPROM
Chip type		Vigo
Antal datablocks		28
Block størrelse [Byte]		4
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte]		8
RFID standard		ISO 15693
Max. læse cyklus		ubegrænset
Max. skrive cyklus		100000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]		-25...85
Lagringstemperatur [°C]		-40...90
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Radiogodkendelse		ISO 15693

Mekaniske data

Vægt [g]		5,3
Kapsling		gevindtype
Monteringsmetode		installation på ikke metal materialer; (skrue fastgørelse ; klæbning på en flade)
Dimensioner [mm]		M5 / L = 16,5
Gevind betegnelse		M5
Materiale		PA sort

E80347



RFID tag

ID-TAG/M5x16,5/06

Bemærkning

Emballage-enheder

10 stk.

Yderligere informationer

Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15