


RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06



- 1 ID tag
2 tag positioneringsmærke midt på antenne



Applikation

Applikation	Kodning af arbejdsemnebærere i førte transportsystemer
Driftstemperatur (aktiv) [°C]	-25...85
Peak temperatur (passiv) [°C]	90

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens [MHz]	13,56
Memory size [bit]	896
Hukommelsestype	EEPROM
Chip type	Vigo
Antal datablocks	28
Block størrelse [Byte]	4
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Max. læse cyklus	ubegrænset
Max. skrive cyklus	100000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...85
Lagringstemperatur [°C]	-40...90
Kapslingsklasse	IP 67

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
---------------	-----------------	------------



RFID tag

ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/06

Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz
Radiogodkendelse	ISO 15693	

Mekaniske data

Vægt	[g]	10
Kapsling	monteringshus for holder til arbejdsemne	
Monteringsmetode	montering på metal og ikke-metal materiale; (skrue fastgørelse ; klæbning på en flade)	
Dimensioner	[mm]	18 x 33 x 16,9
Materiale	PBT orange; PA sort	

Tilbehør

Leverings omfang	
------------------	--

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Yderligere informationer

læse afstand ved montering på metal (mm)

ANT410 / DTI410	4
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	10
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	5
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	20
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	15