




Skilleforstærker

N200/SA-1 110-240VAC



Produktegenskaber

Kapsling	hus for DIN skinne montering
----------	------------------------------

Applikation

Applikation	Strømforsyning og signalevaluering
-------------	------------------------------------

Elektriske Data

Nominel spænding AC	[V]	110...240
Nominel spændingstolerance	[%]	> 20
Nominel spændingstolerance 2	[%]	20...10
Nominel frekvens AC	[Hz]	50...60
Isolationsmodstand	[M]	9
Max. effektforbrug AC	[W]	11
Hjælpe energi for sensorer DC	[V]	24; (SELV, ± 10 %, 300 mA)
Antal kanaler		1

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal udgange med relæ: 1
-------------------------	---------------------------

Indgange

Kobling af digitale indgange	PNP/NPN
------------------------------	---------

Udgange

Antal udgange med relæ	1
------------------------	---



Skilleforstærker

N200/SA-1 110-240VAC

Kontakt belastnings evne	4 A (240 V AC, 24 V DC); (ohmsk belastning)		
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-25...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	80; (40 °C: 50 % ikke kondenserende)	
Max højde over havet	[m]	3000	
Kapslingsklasse		IP 20	
Kaplingsklasse terminaler		IP 20	
Forureningsgrad		2; (≤ 240 V AC)	
Godkendelser / Tests			
MTTF	[År]	290	
Mekaniske data			
Vægt	[g]	214	
Kapsling		hus for DIN skinne montering	
Monteringsmetode		skinne; (TH35 EN 60715)	
Materiale		Kunststof: PC-GF20	
Display / Betjeningsenhed			
Display	Strømforsyning	1 x LED, grøn	
	Udgang	1 x LED, gul	
	fejl	1 x LED, rød	
Tilbehør			
Leverings omfang	stik: 3 x 4 ledere, med skrue tilslutning		


Skilleforstærker

N200/SA-1 110-240VAC

Elektrisk tilslutning

pin række: 4 x ; Rastermål: 5,0 mm

Tilslutning



05	relæ slutfunktion (NO)
06	relæ Fælles referencepunkt
07	relæ Fælles referencepunkt
08	relæ brydefunktion (NC)
09	DC Forsyningsspænding sensor (+)
10	Sensorsignal pnp/npn
11	ikke anvendt
12	DC Forsyningsspænding sensor (-)
21	AC Forsyningsspænding (L)
22	AC Forsyningsspænding (L)
23	AC Forsyningsspænding (N)
24	AC Forsyningsspænding (N)