

DN3012





Switched-mode power supply 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: DN4012

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



1 Potentiometer



Elektriske Data

Driftspændingstolerance	[%]	10
Nominal frekvens AC	[Hz]	47...63
Input spændingsområde AC	[V]	100...240
Udgangsspænding DC	[V]	24...28
Kapslingsklasse		I; (IEC 61140)
Max. power-on forsinkelsestid	[ms]	1000
Power-on forsinkelse	[s]	< 1000
Udgangsspænding	[V]	justerbar
Max. udgangsstrøm ved min. udgangsspænding	[A]	5
Antal udgangskredsløb		1
Max. rest rippel	[mV]	50
Effektivitet (nominal spænding 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88,9
Ekstern indgangsbeskyttelse		10 A; B
Derating	[W/K]	3% / K (> 60° C)



Switched-mode power supply 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-5A

Afhjælpningstid ved strømafbrydelse (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	205
--	------	-----

Udgange

Kortslutningssikret	ja
Overbelastningssikret	ja
Pålidelighed af DC OK signal	30 V DC (< 1 A)

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Kapslingsklasse		IP 20

Godkendelser / Tests

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mekaniske data

Vægt	[g]	0,987
Monteringsmetode		skinne; (TH35 (EN 60715); ledig plads til konvektionsafkøling 20 mm)
Dimensioner	[mm]	129 x 50 x 136
Materiale		AlMg3; stålplade; PC

Display / Betjeningsenhed

Display	DC ok	1 x LED, grøn
	overbelastning	1 x LED, rød


Bemærkning

Bemærkning	Udgangsspænding iht. SELV, PELV
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning



- 1: primær
2: sekundær