




RFID tag

ID-TAG/Tear Shape/06



Applikation

Applikation	Kodning af arbejdsemnebærere i førte transportsystemer	
Driftstemperatur (aktiv) [°C]		-25...55
Peak temperatur (passiv) [°C]		75

Elektriske Data

Arbejdsfrekvens [MHz]		13,56
Memory size [bit]		896
Hukommelsestype		EEPROM
Chip type		ICODE SLIX
Antal datablocks		28
Block størrelse [Byte]		4
Unik Identifikations Nummer (UID) [Byte]		8
RFID standard		ISO 15693
Max. læse cyklus		ubegrænset
Max. skrive cyklus		100000

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]		-25...55
Lagringstemperatur [°C]		-25...75
Kapslingsklasse		IP 66

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrationsbestandig	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Radiogodkendelse		ISO 15693

Mekaniske data

Vægt [g]		21,6
Monteringsmetode		installation på ikke metal materialer; (fastgørelsesøje)
Dimensioner [mm]		40 x 31 x 4,8
Materiale		ABS

Bemærkning

Emballage-enheder		5 stk.
-------------------	--	--------



RFID tag

ID-TAG/Tear Shape/06

Yderligere informationer

Læseafstand når monteret på ikke-metal (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80