


RFID læse/skrive hoved med CAN interface og CANopen protokol

DTMHF GBRWCOUS03



Applikation

Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraine; Brasilien
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	9...32 DC
Strømforbrug	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Kapslingsklasse		III
Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693

Registreringsområde

Afstand skrive/læse hoved front	[mm]	100
Afstand skrive/læse hoved side	[mm]	50
Afstand til ID-TAG	[mm]	≤ 18

Interface

Kommunikationsinterface	CAN
CAN	
Protokol	CANopen

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K

Godkendelser / Tests

Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [År]		475



RFID læse/skrive hoved med CAN interface og
CANopen protokol

DTMHF GBRWCOUS03


Mekaniske data		
Vægt	[g]	131,5
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS; LED vindue: PEI

Display / Betjeningsenhed		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, grøn lyser
	Operational Mode	1 x LED, grøn blinkende
	fejl	1 x LED, rød blinkende
	tag kommunikation	1 x LED, gul lyser

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



1	ikke anvendt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L