




Hældningssensor

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5




Produktegenskaber		
Antal måleakser		1
Vinkelområde	[°]	± 90
Applikation		
Funktions princip		statisk
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	8...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 35
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Beskyttet mod omvendt polaritet		ja
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal analoge udgange: 1
Udgange		
Udgangssignal		analog signal
Antal analoge udgange		1
Analog spændingsudgang	[V]	0,5...4,5
Min. Belastningsmodstand	[Ω]	50000
Overbelastningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Antal måleakser		1
Vinkelområde	[°]	± 90



Hældningssensor

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

Nøjagtighed / afvigelser		
Nøjagtighed	[°]	<±7; (Nulpunktsfejl kan kompenseres ved at justere enheden op til ± 4°)
Gentagelsesnøjagtighed	[°]	0,1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...85
Lagringstemperatur	[°C]	-30...85
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	884
Mekaniske data		
Vægt	[g]	282
Dimensioner	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materiale		Kapsling: PPO
Tilspændingsmoment	[Nm]	1,8
Monterings position		Vertikal
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 3,5 m, PUR		
Tilslutning		




Hældningssensor

R360/INCLINOMETER/0,5-4,5

diagrammer og grafer

Mess- und Montagerichtung



vertikale Einbaulage / Rotation um Z-Achse