




RFID læse/skrive hoved med CAN interface og
CANopen protokol

DTMHF GNRWC0US03



Applikation		
Radio godkendelse for	USA; Canada; EU/RED; Australien; Japan; Kina; Taiwan; Indien; Singapore; Ukraine; Brasillien; Argentina	
Bemærkning omkring radio godkendelse	Listen over lande som anvender European Radio Equipment Directive 2014/53/EU (RED) findes under "Downloads".	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	9...32 DC
Strømforbrug	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Kapslingsklasse		III
Arbejdsfrekvens	[MHz]	13,56
RFID standard		ISO 15693
Registreringsområde		
Afstand skrive/læse hoved front	[mm]	180
Afstand skrive/læse hoved side	[mm]	65
Afstand til ID-TAG	[mm]	≤ 40
Interface		
Kommunikationsinterface	CAN	
CAN		
Protokol	CANopen	
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...85
Lagringstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklasse		IP 67; IP 69K
Godkendelser / Tests		
Chokbestandig	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / gentagende
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / ikke gentagende
Vibrationsbestandig	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
MTTF	[År]	477



RFID læse/skrive hoved med CAN interface og
CANopen protokol

DTMHF GNRWCOUS03


Mekaniske data		
Vægt	[g]	141,5
Kapsling		gevindtype
Dimensioner	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Gevind betegnelse		M18 x 1
Materiale		Kapsling: Rustfrit stål; Beskyttelses-dæksel: PPS; LED vindue: PEI

Display / Betjeningsenhed		
Display	Preoperational Mode	1 x LED, grøn lyser
	Operational Mode	1 x LED, grøn blinkende
	fejl	1 x LED, rød blinkende
	tag kommunikation	1 x LED, gul lyser

Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.

Elektrisk tilslutning

Stik: 1 x M12; kodning: A



1	ikke anvendt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L