



Hældningssensor

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II



Produktegenskaber		
Antal måleakser		1
Vinkelområde	[°]	± 90
Applikation		
Funktions princip		statisk
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	20...30 DC
Strømforbrug	[mA]	< 35
Kapslingsklasse		III
Polaritetsbeskyttelse		ja
Beskyttet mod omvendt polaritet		ja
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal analoge udgange: 1
Udgange		
Udgangssignal		analog signal
Antal analoge udgange		1
Analog strømudgang	[mA]	4...20
Max. belastning	[Ω]	400
Overbelastningssikret		ja
Måle/indstillingsområde		
Antal måleakser		1
Vinkelområde	[°]	± 90



Hældningssensor

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II

Nøjagtighed / afvigelser		
Nøjagtighed	[°]	<±7; (Nulpunktsfejl kan kompenseres ved at justere enheden op til ± 4°)
Gentagelsesnøjagtighed	[°]	0,1
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-30...85
Lagringstemperatur	[°C]	-30...85
Opbevaring fugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
MTTF	[År]	991
Mekaniske data		
Vægt	[g]	191,8
Dimensioner	[mm]	40,5 x 40,5 x 52,2
Materiale		Kapsling: PPO
Tilspændingsmoment	[Nm]	1,8
Monterings position		Vertikal
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 0,2 m		
Stik: 1 x M12; kodning: A		
		
1	L+	
2	ikke anvendt	
3	L-	
4	analog udgang	

Hældningssensor

R360/INCLINOMETER/4-20mA/II

diagrammer og grafer

Mess- und Montagerichtung



vertikale Einbaulage / Rotation um Z-Achse