


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSN0050H05/1G/1D



Applikation

Special funktion	Silikonefri; Halogenfri; guldbelagte kontakter
Siliconefri	ja
Kompatibel med maling	ja

Elektriske Data

Driftspænding [V]	< 30 DC
Kapslingsklasse	II
Max. input effekt [mW]	gruppe II: 1000; gruppe IIIB: 1000; gruppe IIIC: 550 (Ta < 90 °C) / 650 (Ta < 70 °C) / 750 (Ta < 40 °C)
Max strømbelastning total [A]	1

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25...90
Bemærk omgivelsestemperatur	Ved anvendelse i Ex-områder: Omgivelsestemperatur iht. godkendelse
Kapslingsklasse	IP 67; (ved brug udenfor ATEX området: IP 68 / IP 69K)

Godkendelser / Tests


Godkendelse	BVS 11 ATEX E 009 X; IECEx BVS 11.0002 X
ATEX mærkning	Ex II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta: -25...80°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta: -25...80°C
	Ex II 1D Ex ia IIIC T85°C Da Ta: -25...80°C
	Ex II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta: -25...90°C
	Ex II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta: -25...90°C
	Ex II 1D Ex ia IIIC T95°C Da Ta: -25...90°C



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH050MSN0050H05/1G/1D

Sikkerhedsparametre		
Max. intern kapacitans	[nF]	5
Max. intern induktans	[μH]	100
Mekaniske data		
Vægt	[g]	1737,5
Dimensioner	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiale	Kapsling: TPU orange; pakning: FKM	
Materiale - omløber	Messing, forniklet	
Bemærkning		
Bemærkning	Ved anvendelse i ATEX områder gælder særlige betingelser for sikker drift. Følg de pågældende henvisninger i driftsvejledningen (relevant del om Ex-beskyttelse)	
Emballage-enheder	1 stk.	
Elektrisk tilslutning		
Kabel: 50 m, PUR, Halogenfri, blå, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Elektrisk tilslutning - Hunstik		
Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Låsning: Messing, forniklet; Kontakter: guldbelagt; tilspændingsmoment: 0,6...1,5 Nm		

Tilslutning		
		
BK =	Ledningsfarver :	
BN =	sort	
BU =	brun	
GY =	blå	
WH =	grå	
	hvid	